



JEU DE TARAUDS MACHINE ET FORETS M3-12 avec kits de tarauds 3 pièces, Pour filetages métriques: M3-12



Données de commande

N° commande	145119 M3-12
GTIN	4067263118343
Classe d'article	12K

Description

Exécution:

Coffret métallique robuste avec poignée de transport et 2 fermetures à excentrique. Chaque outil est protégé pour le transport dans un compartiment en mousse et immédiatement accessible, grâce à une disposition claire. Les tarauds se dressent automatiquement lors de l'ouverture du couvercle. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

Contenu:

- 1 jeu de 3 tarauds de chaque 130250: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 filière par taille 140330: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 foret hélicoïdal de chaque 114031: Réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
- 1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 1; 2
- 1 porte-outils avec cliquet 148701: Réf. 85
- 1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
- 1 jauge de filetage 477000: Réf. M/W
- 1 tournevis 664300: Réf. 3×60

Description technique

Largeur	221 mm
---------	--------

Hauteur	55 mm
Pour filetage métrique	M3 – M12
Longueur	416 mm
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type de produit	Filière

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 10,2	114030 10,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114030 2,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 3,3	114030 3,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,2	114030 4,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114030 5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 6	114030 6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 6,8	114030 6,8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114030 8,5
Jeu de tarauds main M M12	130150 M12
Jeu de tarauds main M M10	130200 M10
Jeu de tarauds main M M12	130200 M12
Jeu de tarauds main M M3	130200 M3
Jeu de tarauds main M M5	130200 M5
Jeu de tarauds main M M6	130200 M6

Jeu de tarauds main M M8	130200 M8
Filière6g M M10	140330 M10
Filière6g M M12	140330 M12
Filière6g M M3	140330 M3
Filière6g M M4	140330 M4
Filière6g M M5	140330 M5
Filière6g M M6	140330 M6
Filière6g M M8	140330 M8
Coffret métallique vide pour kit de filetage pour filetages métriques M3-12	145610 M3-12
Tourne-à-gauche, réglable Type 1	148410 1
Tourne-à-gauche, réglable Type 2	148410 2
Porte-outils à cliquet Longueur totale 85 mm	148700 85
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X5 mm	149310 20X5
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X7 mm	149310 20X7
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 25X9 mm	149310 25X9
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 30X11 mm	149310 30X11
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 38X14 mm	149310 38X14
Jauge de filetage Pour filetages M/W	477000 M/W