

Garant

JEU DE TARAUDS MACHINE ET FORETS M3-12 avec tarauds machine, Pour filetages métriques: M3-12



Données de commande

N° commande	145314 M3-12
GTIN	4067263118367
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Coffret métallique robuste avec poignée de transport et 2 fermetures à excentrique. Chaque outil est protégé pour le transport dans un compartiment en mousse et immédiatement accessible, grâce à une disposition claire. Les tarauds se dressent automatiquement lors de l'ouverture du couvercle. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

Contenu:

3 tarauds machine de chaque 13 1450: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

1 filière par taille 14 0300: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

1 foret hélicoïdal de chaque 11 4150: Réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 1; 2

1 porte-outils avec cliquet 148701: Réf. 85

1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 jauge de filetage 477000: Réf. M/W

1 tournevis 664300: Réf. 3×60

Description technique

Largeur	223 mm
---------	--------

Hauteur	55 mm
Longueur	420 mm
Pour filetage métrique	M3 – M12
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type de produit	Filière

Accessoires

Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 10,2	114150 10,2
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114150 2,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 3,3	114150 3,3
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,2	114150 4,2
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114150 5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 6,8	114150 6,8
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114150 8,5
Taraud machinecourt M M10	131450 M10
Taraud machinecourt M M12	131450 M12
Taraud machinecourt M M3	131450 M3
Taraud machinecourt M M4	131450 M4
Taraud machinecourt M M5	131450 M5
Taraud machinecourt M M6	131450 M6
Taraud machinecourt M M8	131450 M8
Filière6g M M10	140300 M10
Filière6g M M12	140300 M12
Filière6g M M3	140300 M3
Filière6g M M4	140300 M4
Filière6g M M5	140300 M5
Filière6g M M6	140300 M6

Filière 6g M M8	140300 M8
Coffret métallique vide pour kit de filetage pour filetages métriques M3-12	145605 M3-12
Tourne-à-gauche, réglable Type 1	148410 1
Tourne-à-gauche, réglable Type 2	148410 2
Porte-outils à cliquet Longueur totale 85 mm	148700 85
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X5 mm	149310 20X5
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 20X7 mm	149310 20X7
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 25X9 mm	149310 25X9
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 30X11 mm	149310 30X11
Porte-filières pour diamètre de filière x hauteur 38X14 mm	149310 38X14
Jauge de filetage Pour filetages M/W	477000 M/W