

Bras pour fixation sur table de moniteurs de grande taille/lourds, Type: 1



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 928296 1 |
| GTIN | 4067263137283 |
| Classe d'article | 91P |

Description

Exécution:

Bras pivotant tridimensionnel en aluminium et plastique, avec ressort à gaz comprimé pour un réglage aisé et ergonomique de l'écran. Le bras de moniteur est réglable en hauteur, pivotant, inclinable et rotatif. Particulièrement adapté à l'utilisation d'écrans de grande taille et lourds, par ex. écrans incurvés, pour moniteurs de 6 à 15 kg. Pour moniteurs de 19 à 40 pouces. Pivotant sur 360°, avec butée réglable sur 180°. Blocage réglable des articulations. Passage du moniteur du format paysage au format portrait à l'aide de la fonction de pivotement. Plage de réglage en hauteur de 300 mm (centre VESA 150 mm à 450 mm au-dessus de la surface de la table).

Inclinable: 70°.

Fixation aisée de l'écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Guidage des câbles par des supports de câbles intégrés et des caches. Fixation polyvalente (pince, trou de câble et vis autoperceuse) pour épaisseur de plateau de 10 à 50 mm.

Utilisation:

Fixation du moniteur via le standard VESA 75/100.

Livraison:

Bras pivotant avec fixation VESA, entretoise, jeu de vis.

Coloris:

Argenté.

Description technique

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Porte-à-faux bras | 525 mm |
| Angle de pivotement | 70 degré |
| Charge admissible | 6 - 15 kg |
| Plage de pivotement | 360 degré |
| Type de produit | Support pour écran/clavier |