



## Chaussures de soudeur, noires CARL II HI, S3, Pointure EU: 42



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 092254 42     |
| GTIN             | 4030839365090 |
| Classe d'article | 09P           |

### Description

#### Exécution:

Chaussures hautes de soudeur présentant d'excellentes propriétés thermiques. Résistant à la chaleur jusqu'à env. 200 °C, brièvement jusqu'à 300 °C.

- **Empeigne en cuir vachette robuste.**
- **Doublées cuir.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle intérieure entière Basic grey.**
- **Semelle première en non-tissé doux antistatique.**
- **Semelle extérieure en caoutchouc/PU à gros crampons SAFETY-GRIP.**
- **Embout de protection PU.**
- **Coutures résistant à la chaleur.**
- **Fermeture rapide pour un gain de confort.**
- **Manchon matelassé de protection contre les étincelles.**

#### Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 FO SR LG HI HRO

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

#### Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 48.

### Description technique

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)

Plus de 200 °C

Série

CARL

Sexe

Homme

Couleur

noir

Norme

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Résistance à la pénétration

Acier

Pointure UE

42

Propriété

résistance au carburant

Propriété

antidérapance

Classe de protection

S3

Matériau coque de protection

Acier

Type de produit

Bottes de sécurité

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/092254-42>