

ELTEN

Chaussures de soudeur, noires CARL II HI, S3, Pointure EU: 46



Données de commande

N° commande	092254 46
GTIN	4030839365137
Classe d'article	09P

Description

Exécution:

Chaussures hautes de soudeur présentant d'excellentes propriétés thermiques. Résistant à la chaleur jusqu'à env. 200 °C, brièvement jusqu'à 300 °C.

- **Empeigne en cuir vachette robuste.**
- **Doublées cuir.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle intérieure entière Basic grey.**
- **Semelle première en non-tissé doux antistatique.**
- **Semelle extérieure en caoutchouc/PU à gros crampons SAFETY-GRIP.**
- **Embout de protection PU.**
- **Coutures résistant à la chaleur.**
- **Fermeture rapide pour un gain de confort.**
- **Manchon matelassé de protection contre les étincelles.**

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 FO SR LG HI HRO

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 48.

Description technique

Matériau coque de protection	Acier
Propriété	résistance au carburant
Propriété	antidérapance
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Sexe	Homme
Classe de protection	S3
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Couleur	noir
Résistance à la pénétration	Acier
Série	CARL
Pointure UE	46
Type de produit	Bottes de sécurité

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/092254-46>