

Garant**SOGX 080407, HB6530, Type: ST1400**

Données de commande

N° commande	234064 ST1400
GTIN	4045197697776
Classe d'article	21E

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l'avance à 70%.

Remarque(s):

Ne pas utiliser en plaquette centrale (indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630).

Avance f: 0,08 - 0,16 mm/tr

Description technique

Type	ST1400
Série	Perceuse électrique
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SOGX 080407
Nuance	HB6530

Type d'outils	Carbure
Avance f	0,08 - 0,16 mm/tr
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	190 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		