

Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 25/10mm**Données de commande**

N° commande	260611 25/10
GTIN	4045197653253
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	25 mm
Code ISO porte-outils	SRDCN 2525M10
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille plaquette	10 mm
Sous-plaquette	269005 11
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	17,5 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	20,3 mm
Plaquette adaptée	RC.X 1003
Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Sous-plaquette Type 11	269005 11
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500