

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/10mm****Données de commande**

N° commande	260606 16/10
GTIN	4045197655356
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Code ISO porte-outils	SRGCR/L 1616H10
Longueur de tête L ₁	15,5 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Taille plaquette	10 mm
Sous-plaquette	269005 11
Taille de queue	16 mm
Plaquette adaptée	RC.X 1003
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur totale L	100 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Sous-plaquette Type 11	269005 11
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500