

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 20/10mm****Données de commande**

N° commande	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	RC.X 1003
Sous-plaquette	269005 11
Longueur de tête L ₁	17 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Code ISO porte-outils	SRGCR/L 2020K10
Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	10 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Sous-plaquette Type 11	269005 11
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500