



DCMT 070204 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020



Données de commande

N° commande	260502 HBX020
GTIN	4045197669964
Classe d'article	22D

Description

DCMT 070204 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020
 Brise-copeaux: PM
 Prof. coupe a_p : 0,1 - 3,75 mm
 Avance f : 0,06 - 0,36 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

Avance f	0,06 - 0,36 mm/tr
Brise-copeaux	PM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,1 - 3,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 300 m/min
Nuance	HBX020

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à vis
Série	Barre d'alésage
Série	Tête de coupe
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Affectation des plaquettes	neutre