

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	260707 20/12
GTIN	4045197653345
Classe d'article	21T

**Description technique**

Sous-plaquette	269005 9
Longueur de tête L <sub>1</sub>	27 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Taille de queue	20 mm
Plaquette adaptée	SC.. 1204..
Taille plaquette	12 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Code ISO porte-outils	SSSCR/L 2020K12
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 5	269013 5
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 9	269005 9
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500