

Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 25/12mm**Données de commande**

N° commande	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	25 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Plaquette adaptée	RC.X 1204
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Sous-plaquette	269005 10
Taille plaquette	12 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	20,3 mm
Code ISO porte-outils	SRDCN 2525M12
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	18,5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 10	269005 10
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500