

Garant**Plaquettes de tronçonnage neutre, HB9035, Largeur de gorge w: 6mm****Données de commande**

N° commande	273500 6
GTIN	4067263118787
Classe d'article	21J

Description**Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

Rayon d'angle	0,3 mm
Largeur de gorge w	6 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,17 mm/tr
Type d'outils	HM
Application principale	P
Nuance	HB9035
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

Fiche technique

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		