

Garant**Plaquettes de tronçonnage neutre, HB9140, Largeur de gorge w: 6mm****Données de commande**

N° commande	273505 6
GTIN	4067263125235
Classe d'article	21J

Description**Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,3 mm
Largeur de gorge w	6 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,17 mm/tr
Application principale	M
Nuance	HB9140
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	90 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		