

**Garant****Plaquettes de tronçonnage neutre, HB9140, Largeur de gorge w: 8mm****Données de commande**

N° commande	273505 8
GTIN	4067263125259
Classe d'article	21J

**Description****Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

**Description technique**

Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Largeur de gorge w	8 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Nuance	HB9140
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	90 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		