



Pieds à coulisse d'atelier de construction légère, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	412770 300
GTIN	4067263118947
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Pieds à coulisse d'atelier de **construction légère**. **Lecture sans parallaxe** avec contraste extrême grâce à une graduation blanche sur fond noir. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au guidage prismatique intérieur double. Becs de mesure en acier inoxydable trempé, interchangeables, rectifiés avec précision.

Accessoire(s):

Becs de mesure 125 mm, 150 mm.

Description technique

Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Norme	Norme usine
Vernier	1/20
Erreur admissible	0,05 mm
Etalonnage	A1
Longueur de bec	90 mm
Emballage	Boîte robuste
Plage de mesure	0 - 300 mm
Poids	0,5 kg
Métrologie	analogique

Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300

Accessoires

Coffret en bois pour réf. pied à coulisse 300 mm	415330 300
--------------------------------------------------	------------