



Pieds à coulisse d'atelier de construction légère, Plage de mesure: 500mm



Données de commande

N° commande	412770 500
GTIN	4067263118954
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Pieds à coulisse d'atelier de **construction légère**. **Lecture sans parallaxe** avec contraste extrême grâce à une graduation blanche sur fond noir. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au guidage prismatique intérieur double. Becs de mesure en acier inoxydable trempé, interchangeables, rectifiés avec précision.

Accessoire(s):

Becs de mesure 125 mm, 150 mm.

Description technique

Longueur de bec	90 mm
Etalonnage	A1
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Erreur admissible	0,07 mm
Poids	0,6 kg
Emballage	Boîte robuste
Plage de mesure	0 - 500 mm
Norme	Norme usine
Vernier	1/20
Métrologie	analogique

Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021000 500
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500

Accessoires

Coffret en bois pour réf. pied à coulisse 500 mm	415330 500
--	------------