



## Pieds à coulisse d'atelier de construction légère, Plage de mesure: 200mm



### Données de commande

N° commande	412770 200
GTIN	4067263118930
Classe d'article	42A

### Description

#### Exécution:

Pieds à coulisse d'atelier de **construction légère**. **Lecture sans parallaxe** avec contraste extrême grâce à une graduation blanche sur fond noir. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au guidage prismatique intérieur double. Becs de mesure en acier inoxydable trempé, interchangeables, rectifiés avec précision.

#### Accessoire(s):

Becs de mesure 125 mm, 150 mm.

### Description technique

Poids	0,4 kg
Norme	Norme usine
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Longueur de bec	90 mm
Vernier	1/20
Erreur admissible	0,05 mm
Etalonnage	A1
Emballage	Boîte robuste
Plage de mesure	0 - 200 mm
Méetrologie	analogique

Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

### Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

### Accessoires

Coffret en bois pour réf. pied à coulisse 200 mm	415330 200
--	------------