

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils grutable complète avec tiroirs 200 kg, 36×24G, Type /  
Nombre de tiroirs: 5/6****Données de commande**

N° commande	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Avec 4 œillets rotatifs pour fixation à des crochets de levage. Avec deux barres de fermeture pour un transport en toute sécurité, verrouillable avec cadenas (non fourni, cadenas avec diamètre d'anse jusqu'à 6 mm adapté). Avec 4 pieds profilés en U pour transport avec chariot élévateur, gerbable par l'avant et le côté. Structure de base extrêmement robuste et renforcée en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et plaque de recouvrement RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035. Plaque de recouvrement non configurable, toujours anthracite RAL 7016.**

**Attention:**

Moyennement adapté à une utilisation en extérieur, ne doit pas être exposé aux intempéries.

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson; les barres de fermeture doivent être verrouillées.

## Description technique

Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Hauteur utile	900 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Hauteur	1250 mm
Surface utile de tiroir en G	36×24
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Nombre de tiroirs	6
Largeur	1020 mm
Largeur utile des tiroirs en G	36
Profondeur	793 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36×24G
Type de produit	armoire à outils

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931356 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931356 125

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg  
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

931356 200

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg  
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

931356 300

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg  
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

931356 75

Armoire à outils grutable pour tiroirs Type / Nombre de tiroirs 5/0

932400 5/0