



Paire de gants 8700 ESD 3D, Taille des gants: 10



Données de commande

N° commande

094535 10

GTIN

Classe d'article

09H

Description

Exécution:

8700 ESD 3D. Très grande **sensibilité, antidérapants** et excellent **confort** grâce à l'ajustement 3D FIT. **Compatibles écrans tactiles.** Tolérance cutanée testée et certification Öko-Tex® Standard 100. Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C pendant 15 secondes. Gants antistatiques pour **applications ESD.**

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

Description technique

Catégorie de protection

Catégorie II

Type de gants	gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	1
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Utilisation	réutilisable
Norme	EN 407
EN 407	X1XXXX
EN 388	4131X
Matériau support	Nylon
Revêtement	Mousse nitrile PU
Applications	Multi-usages
Couleur	noir / gris
Type de produit	Gants ESD