

 PORTWEST**Paire de gants A755, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094516 10
GTIN	5036108381883
Classe d'article	04J

Description**Exécution:**

Grâce au design TPR innovant associé à la protection anti-coupures de niveau F, ces gants sont résistants aux chocs tout en offrant une dextérité, un confort et une protection exceptionnels. Conviennent à une utilisation avec des appareils à écran tactile.

- **Protection anti-coupures niveau F.**
- **Protection maximale contre les chocs grâce à la technologie TRP Pod.**
- **Pouce renforcé et paumes rembourrées.**
- **Fermeture auto-agrippante sur le poignet pour un ajustement sûr.**
- **Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C.**
- **Couche de mousse nitrile pour une excellente préhension dans des conditions humides et sèches.**
- **Revêtement à double trempage pour plus de durabilité.**

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	gants anti-coupures
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
EN 388	4X42FP
EN 407	X1XXXX
Matériau support	TPR, HPPE, polyester, élasthane
Revêtement	Mousse nitrile
Applications	Allround / Heavy Duty
Couleur	noir / gris / vert
Norme	EN 407
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	F