



## Meuleuses d'angle Batterie, Type: 71221661



### Données de commande

N° commande	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil 18 V Fein avec technologie de batterie AMPShare, pour travaux efficaces de tronçonnage, de meulage et d'ébavurage en utilisation sur chantier.

- **Le nouveau moteur Power Drive FEIN, découplé du carter, assure un fonctionnement très silencieux et un travail quasi sans vibrations.**

Meuleuse d'angle puissante et robuste avec moteur nécessitant peu d'entretien Fein PowerDrive.

- **Présélection électronique de la vitesse de rotation.**

#### Livraison:

**Sans batteries ni chargeur.** Avec capot de protection, écrou à serrage rapide sans outil, poignée antivibrations, clé, L-BOXX.

#### Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073856 - 073858; kits de base adaptés, voir codes art. 073863 - 073867.

### Description technique

Poids	2 kg
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Arrêt kickback	non

Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Protection de surcharge	oui
Emballage	Valise (L-Boxx)
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Démarrage en douceur	oui
Ø disque max.	125 mm
Dispositif homme-mort	non
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s <sup>2</sup>
Tension de la batterie	18 V
Prof. de tronçonnage max.	25 mm
Nombre de batteries incluses	0
Référence fabricant	CCG18-125-12S AS
Vitesse de rotation max.	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de produit	Meuleuses d'angle

## Accessoires

Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073856 C18
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073867 C18