

**Meuleuse d'angle compacte, Type: 72250660****Données de commande**

N° commande	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Classe d'article	03F

**Description****Exécution:****FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.**

- Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.
- Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.
- Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).
- Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.

**Livraison:**

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

**Description technique**

Ø disque max.	125 mm
Vibrations maximales suivant EN	5,1 m/s <sup>2</sup>
Fréquence secteur	50 Hz
Poids	2,2 kg
Prof. de tronçonnage max.	35 mm
Longueur câble	4 m

## Fiche technique

Référence fabricant	CG15-125BL
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Puissance absorbée	1500 W
Particularité	Moteur sans charbons
Tension	230 V
Démarrage en douceur	oui
Vitesse de rotation max.	3800 - 9000 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Dispositif homme-mort	non
Type de produit	Meuleuses d'angle