



## Meuleuses d'angle Batterie, Type: 71221561



### Données de commande

N° commande	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil 18 V AMPShare puissante et résistante à la poussière pour travaux de tronçonnage, meulage et ébavurage efficaces dans le domaine du montage. Double productivité - jusqu'à 50% de coupes en plus par rapport au système précédent grâce à la combinaison parfaite d'une machine puissante et d'un système de batterie puissant ProCORE. Durable et robuste grâce au carter moteur complètement fermé. Le moteur est ainsi protégé des poussières céramiques et minérales agressives. Des ailettes de refroidissement innovantes assurent un refroidissement optimal, y compris la surveillance de la température.

· **Présélection électronique de la vitesse de rotation.**

#### Livraison:

**Sans batterie ni chargeur.** Avec capot de protection, écrou à serrage rapide sans outil, poignée antivibrations, clé, L-BOXX.

#### Remarque(s):

Kit de base adapté, voir codes art. 073863 – 073867.

### Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Référence fabricant	CCG18-115-12 AS

Emballage	Valise (L-Boxx)
Prof. de tronçonnage max.	25 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Poids	2 kg
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s <sup>2</sup>
Ø disque max.	115 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Plage de vitesses de rotation	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Tension de la batterie	18 V
Type de produit	Meuleuses d'angle

## Accessoires

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073863 C18
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073865 C18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Chargeur de batterie Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073867 C18