

**Meuleuse d'angle compacte, Type: 7222906023****Données de commande**

N° commande	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Classe d'article	03F

**Description****Exécution:**

**FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.**

- **Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.**
- **Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.**
- **Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).**
- **Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.**

**Livraison:**

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

**Description technique**

Longueur câble	4 m
Prof. de tronçonnage max.	35 mm
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s <sup>2</sup>
Dispositif homme-mort	non
Vitesse de rotation max.	11500 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

## Fiche technique

Poids	2,4 kg
Fréquence secteur	50 Hz
Référence fabricant	CG17-125
Particularité	Modèle court
Démarrage en douceur	oui
Ø disque max.	125 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Tension	230 V
Puissance absorbée	1700 W
Type de produit	Meuleuses d'angle