

AEG

Meuleuse d'angle, Type: 4935431730



Données de commande

| | |
|------------------|-------------------|
| N° commande | 077155 4935431730 |
| GTIN | 4002395194902 |
| Classe d'article | 07A |

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle 2200 W / 230 mm avec démarrage progressif et verrouillage anti-redémarrage.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire.

Description technique

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Vitesse de rotation max. | 6600 min ⁻¹ |
| Puissance absorbée | 2200 W |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Ø disque max. | 230 mm |
| Référence fabricant | WS 22-230 |
| Vibrations maximales suivant EN | 8,7 m/s ² |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tension | 230 V |
| Démarrage en douceur | oui |
| Prof. de tronçonnage max. | 68 mm |
| Particularité | Démarrage en douceur |
| Particularité | Protection anti-redémarrage |
| Particularité | Interrupteur "homme-mort" |
| Dispositif homme-mort | oui |
| Poids | 5,2 kg |
| Verrouillage anti-redémarrage | oui |
| Type de produit | Meuleuses d'angle |