

**Meuleuse d'angle compacte, Type: 7222896023****Données de commande**

N° commande	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Classe d'article	03F

Description**Exécution:**

FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.

- Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.
- Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.
- Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).
- Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	6 m/s ²
Ø disque max.	125 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Dispositif homme-mort	non
Puissance absorbée	1400 W
Référence fabricant	CG14-125V

Tension	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Particularité	Régulation électronique de la vitesse de rotation
Longueur câble	4 m
Vitesse de rotation max.	2800 - 11500 min ⁻¹
Prof. de tronçonnage max.	35 mm
Poids	2,3 kg
Type de produit	Meuleuses d'angle