



Duromètre mobile alphaDUR mini II (sans sonde)1



Données de commande

N° commande	495051 1
GTIN	2050002078611
Classe d'article	49G

Description

Exécution:

Le duromètre UCI **alphaDUR mini II** est destiné aux mesures conformément aux normes DIN 50159-1 et ASTM A 1038 ainsi qu'à la directive VDI/VDE 2616. Plage de mesure de 10 à 3000 HV, écran couleur haute résolution, enregistrement de 50 étalonnages de matériaux et > 1.000.000 données de mesure. Conversion en HRC, HRB, HB et résistance à la traction. Fonctions statistiques et batterie lithium-ion intégrée avec autonomie de 10 h. Mesure avec la sonde 495043 – à commander séparément.

Livraison:

Appareil de base avec batterie intégrée, câble de sonde, chargeur avec câble USB, mallette de transport et mode d'emploi sur clé USB (sans sonde).

Description technique

Hauteur	23 mm
Poids	430 g
Largeur	84 mm
Longueur	154 mm

Alimentation

Lithium-Ion