



Casque antibruit, en fonction du niveau sonore Peltor™WS™LiteCom PRO III, Type: PRO3



Données de commande

N° commande	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Classe d'article	04A

Description

Exécution:

Protection auditive hautes performances en fonction du niveau sonore, avec système d'émetteur-récepteur radio analogique et numérique préprogrammé intégré. 16 canaux (PMR analogique), 16 canaux (PMR numérique). La fonctionnalité Bluetooth® Multipoint permet une connexion aisée avec des téléphones portables, de manière à pouvoir recevoir, passer et mettre fin à des appels sans interruption du travail. Le **microphone antibruit et étanche à l'eau** permet une transmission commandée par la voix (VOX) en mode mains libres dans les environnements bruyants. Le casque dispose d'une pile lithium-ion **rechargeable**. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Utilisation:

Pour la communication dans les environnements difficiles exposés à des nuisances sonores.

Norme:

EN 352-4; EN 352-6

Livraison:

Avec batterie, chargeur, kit d'hygiène et protection pour microphone.

Remarque(s):

Kits d'hygiène, voir 097767 réf. HY83

Description technique

Autonomie	11 h
Poids	490 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Valeur SNR (isolation acoustique)	33 dB(A)
Norme	EN 352-4
Norme	EN 352-6
Type de produit	casque antibruit