

**Garant****Coupe-tubes universel, Pour Ø jusqu'à: 54mm****Données de commande**

N° commande	818130 54
GTIN	4067263125129
Classe d'article	81C

**Description****Exécution:**

Construction extrêmement robuste pour sollicitations maximales. Coupe nette et fiable grâce aux 4 galets de guidage alignés.

Corps de base en aluminium moulé sous pression. Réglage rapide de l'axe par le principe du cliquet et par ressort de rappel. Avec molette de rechange 818110.

**Avantage(s):**

Longue durée de vie grâce à la molette **revêtue TiN**. Travail puissant et rapide grâce aux avantages suivants:

- **Poignée ergonomique**
- **Construction légère**
- **Molette et galets de guidage à roulement à aiguilles**
- **Ebavureur à main amovible avec lame S20 revêtue TiN.**

**Utilisation:**

Utilisation multifonction pour couper des tubes en inox, aluminium, laiton et cuivre.

**Pièce(s) de rechange:**

Molette de rechange 818110.

**Description technique**

Pour Ø ext. tuyau	6 - 54 mm
Poids	720 g
Ø molette	19 mm
Alésage molette	4,85 mm

## Fiche technique

Longueur	220 - 280 mm
Largeur molette	6,2 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	85 mm
Nombre de galets de guidage	4
Nombre de molettes	1
Pour matériaux tubulaires	VA
Pour matériaux tubulaires	Aluminium
Pour matériaux tubulaires	Laiton
Pour matériaux tubulaires	Cuivre
Avec fonction de cliquet	non
Type de produit	Coupe-tubes

### Accessoires

Molette de rechange	818110
Boulon de molette	819630
Assortiment de galets avec roulement à aiguilles 16 pièces	818035