

**Garant****Jeu d'outils 150 pièces, Type: 692230****Données de commande**

N° commande	685000 692230
GTIN	4067263125662
Classe d'article	61H

**Description****Exécution:**

Sacoche à outils en tissu **GreenPlus** de haute qualité, garnie d'outils professionnels pratiques, pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes.

**Livraison:**

Jeu de clés mâles coudées 6 pans, longues avec tête sphérique, 9 pièces: 1 pièce 627132 réf. 9

Jeu de 4 pinces: 1 pièce 700001 réf. 4

Pince clé: 1 pièce 813501 réf. 180

Pieds à coulisse: 1 pièce 410100 réf. 150

Holèx metre-ruban 3 m: 1 pièce 461900 réf. 3

Mètre pliant en plastique 2 m: 1 pièce 466200 réf. 2

Cutters: 1 pièce 845020

Ciseaux combinés avec poignée bimatière, droits: 1 pièce 763030 réf. 205

Tournevis porte-embouts: 1 pièce 676602 réf. 30

Cliquet porte-embouts: 1 pièce 676690 réf. 1/4

Assortiment d'embouts, 61 pièces: 1 pièce 676040

Jeu de tournevis pour vis à fente et Phillips: 1 pièce 666956 réf. 4/2

Coffret de douilles 1/4 pouce, 41 pièces: 1 pièce 630325 réf. SD

Trousse en tissu pour clés à fourches: 1 pièce 614835 réf. 10

Clés à fourches: 1 de chaque 610600 réf. 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19; 18x19; 20x22; 22x24

Ebavureur universel: 1 pièce 839901 réf. S10

Ebavureurs à main: 1 pièce 150400 réf. 12,4

Marteaux rivoirs: 1 pièce 750110 réf. 300

Jeu de forets multi-usages en carbure, 7 pièces: 1 pièce 787078 réf. 7

Lampe frontale (HOLEX): 1 pièce 081493 réf. 300

Lunettes de protection: 1 pièce 096200 réf. CLEAR

Présentation dans: 1 pièce 692230 réf. 1

**Remarque(s):**

**L'outil est livré non monté.**

## Description technique

Nombre de pièces	150
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis TriWing
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX® avec trou
Type de produit	Jeu d'outils

## Accessoires

Lampe frontale à LED avec batterie Type 300	081493 300
Lunettes de protection confort Teinte des verres CLEAR	096200 CLEAR
Outil à ébavurer manuel 90° Ø ext. 12,4 mm	150400 12,4
Pied à coulisse Plage de mesure 150 mm	410100 150
Mètre-ruban Longueur ruban 3 m	461900 3
Mètre pliant en plastique Longueur 2 m	466200 2
Clé à fourches Ouverture 10X11 mm	610600 10X11

Clé à fourches Ouverture 12X13 mm	610600 12X13
Clé à fourches Ouverture 14X15 mm	610600 14X15
Clé à fourches Ouverture 17X19 mm	610600 17X19
Clé à fourches Ouverture 18X19 mm	610600 18X19
Clé à fourches Ouverture 20X22 mm	610600 20X22
Clé à fourches Ouverture 22X24 mm	610600 22X24
Clé à fourches Ouverture 8X9 mm	610600 8X9
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé Nombre de tournevis 9	627132 9
Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 41 pièces Type SD	630325 SD
Jeu de 6 tournevis d'atelier à fente et Phillips Nombre de tournevis 4/2	666956 4/2
Jeu d'embouts 61 pièces	676040
Tournevis porte-embouts 1/4 pouce avec aimant Longueur lame 30 mm	676602 30
Clé à cliquet pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 Type 1/4	676690 1/4
Sac bandoulière porte-outils en tissu Type 1	692230 1
Jeu de pinces avec gaine 4 pièces Nombre de pinces 4	700001 4
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 300 g	750110 300
Ciseaux combinés avec poignée bimatière droits, réglage de la capacité d'ouverture Longueur totale 205 mm	763030 205
Jeux de forets multi-usages en carbure Nombre de forets 7	787078 7
Pince clé Longueur totale 180 mm	813501 180
Ebavureur / Grattoir Type S10	839901 S10
Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18 mm	845020