


## Calibres pour rainures, Type: G



### Données de commande

N° commande	484409 G
GTIN	2050002077683
Classe d'article	48B

### Description

#### Exécution:

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N'ENTRE PAS. Côté ENTRE avec **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.

Calibre pour rainures avec dimensions intermédiaires et ajustement ISO, par ex. 484409 réf. **15,8 M6**, ou tolérance chiffrée, par ex. 484409 réf. **41,04 +0,01/-0,02**.

#### Utilisation:

Pour le contrôle d'ajustements plats, par ex. de rainures.

#### Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Remarque(s):

Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la **position de tolérance (A – ZC)** et le degré de tolérance de base (7 – 13) ou la tolérance chiffrée. Calibres pour degré de tolérance de base 6 et tolérances plus fines disponibles sur demande.

### Description technique

Qualité	7
Qualité	8
Qualité	9
Qualité	10
Qualité	11
Qualité	12

Qualité	13
Norme	DIN EN ISO 1938-1
Norme	DIN 7164
Dim. nominales	26 - 30 mm
Etalonnage	L6
Type de produit	Calibres pour rainures, entre/n'entre pas