

Bracelet antistatique en tissu, jeu de 2 pièces Bouton-pression 4,0 mm, Couleur: B



Données de commande

N° commande	972802 B
GTIN	4057989621227
Classe d'article	98E

Description

Exécution:

Non métallique hormis la borne de contact (aucun contact métallique avec la peau). Fibres conductrices tissées dans le bracelet et plastique électriquement conducteur à l'intérieur de la fermeture. En standard, avec bouton-pression de 4,0 mm (compatibilité internationale). Les bracelets antistatiques sont adaptables à la circonférence du poignet du porteur. Les bracelets sont lavables à 30 °C.

Livraison:

Jeu de 2 pièces.

Description technique

Ø bouton-poussoir	4 mm
Non métallique	oui
Largeur	22 mm
Longueur	240 mm
Couleur	bleu
Taille du poignet réglable individuellement	oui
Mise à la terre de personnes	primaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Lavage	30 °C couleurs
Type de produit	Bracelets antistatiques

