

Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 12/09mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260711 12/09 |
| GTIN | 4045197655431 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre | 6 mm |
| Longueur de col L ₁ porte-outils neutre | 6 mm |
| Taille plaquette | 9 mm |
| Vis pour sous-plaquette | 269013 2 |
| Taille de queue | 12 mm |
| Plaquette adaptée | SC.. 09T3.. |
| Longueur totale L porte-outils neutre | 80 mm |
| Code ISO porte-outils | SSDCN 1212F09 |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 2 |
| Sous-plaquette | 269005 12 |
| Norme | DIN ISO 5610 |
| Type d'utilisation | neutre |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 45 degré |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Vis pour sous-plaquette Type 2 | 269013 2 |
| Sous-plaquette Type 12 | 269005 12 |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 2 | 269028 2 |
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15 | 674248 TX15 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |