

**Mitutoyo****Règles de mesure linéaire, Longueur de mesure effective L0: 350mm****Données de commande**

N° commande	499241 350
GTIN	4550501371483
Classe d'article	44D

**Description****Exécution:**

- Avec système de mesure absolu.
- La position en cours s'affiche après la mise en marche, ce qui rend superflue la définition fastidieuse de points de référence.
- Montage et installation aisés.
- Résistant à l'eau, à l'huile et aux poussières grâce à l'induction électromagnétique.

**Fonctionnement:**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Utilisation:**

Pour un calcul et un positionnement précis de réglages axiaux, p. ex. fraiseuses, tours, tables de positionnement ou instruments de mesure. Convient également pour l'adaptation de machines-outils à l'affichage numérique.

**Remarque(s):**

**Uniquement en association avec l'afficheur 499356.**

**Description technique**

Indice de protection IP	IP 67
Longueur totale L <sub>3</sub>	538 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Précision de mesure (20°)	5 µm

Longueur de mesure effective $L_0$	350 mm
Largeur	22 mm
Longueur câble	3,5 m
Entre axe $L_2$	518 mm
Course maximale tête de mesure $L_1$	380 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrie	numérique
Type de produit	Règles de mesure linéaire

---

## Accessoires

Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 2	499356 2
Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 3	499356 3