

Mitutoyo**Règles de mesure linéaire, Longueur de mesure effective L0: 300mm****Données de commande**

N° commande	499241 300
GTIN	4550501371476
Classe d'article	44D

Description**Exécution:**

- Avec système de mesure absolu.
- La position en cours s'affiche après la mise en marche, ce qui rend superflue la définition fastidieuse de points de référence.
- Montage et installation aisés.
- Résistant à l'eau, à l'huile et aux poussières grâce à l'induction électromagnétique.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un calcul et un positionnement précis de réglages axiaux, p. ex. fraiseuses, tours, tables de positionnement ou instruments de mesure. Convient également pour l'adaptation de machines-outils à l'affichage numérique.

Remarque(s):

Uniquement en association avec l'afficheur 499356.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur totale L ₃	488 mm
Course maximale tête de mesure L ₁	330 mm
Précision de mesure (20°)	5 µm

Indice de protection IP	IP 67
Longueur de mesure effective L_0	300 mm
Longueur câble	3,5 m
Entre axe L_2	468 mm
Largeur	22 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Méetrologie	numérique
Type de produit	Règles de mesure linéaire

Accessoires

Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 2	499356 2
Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 3	499356 3