

**Mitutoyo****Règles de mesure linéaire, Longueur de mesure effective L0: 250mm**

## Données de commande

N° commande	499241 250
GTIN	4550501371469
Classe d'article	44D

## Description

### Exécution:

- Avec système de mesure absolu.
- La position en cours s'affiche après la mise en marche, ce qui rend superflue la définition fastidieuse de points de référence.
- Montage et installation aisés.
- Résistant à l'eau, à l'huile et aux poussières grâce à l'induction électromagnétique.

### Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Utilisation:

Pour un calcul et un positionnement précis de réglages axiaux, p. ex. fraiseuses, tours, tables de positionnement ou instruments de mesure. Convient également pour l'adaptation de machines-outils à l'affichage numérique.

### Remarque(s):

**Uniquement en association avec l'afficheur 499356.**

## Description technique

Précision de mesure (20°)	5 µm
Longueur câble	3,5 m
Longueur totale L <sub>3</sub>	428 mm
Entre axe L <sub>2</sub>	408 mm

Largeur	22 mm
Longueur de mesure effective $L_0$	250 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Course maximale tête de mesure $L_1$	270 mm
Indice de protection IP	IP 67
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métriologie	numérique
Type de produit	Règles de mesure linéaire

---

## Accessoires

Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 2	499356 2
Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 3	499356 3