

**Mitutoyo****Règles de mesure linéaire, Longueur de mesure effective L0: 400mm**

## Données de commande

N° commande	499241 400
GTIN	4550501371490
Classe d'article	44D

## Description

### Exécution:

- Avec système de mesure absolu.
- La position en cours s'affiche après la mise en marche, ce qui rend superflue la définition fastidieuse de points de référence.
- Montage et installation aisés.
- Résistant à l'eau, à l'huile et aux poussières grâce à l'induction électromagnétique.

### Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Utilisation:

Pour un calcul et un positionnement précis de réglages axiaux, p. ex. fraiseuses, tours, tables de positionnement ou instruments de mesure. Convient également pour l'adaptation de machines-outils à l'affichage numérique.

### Remarque(s):

**Uniquement en association avec l'afficheur 499356.**

## Description technique

Longueur de mesure effective L <sub>0</sub>	400 mm
Indice de protection IP	IP 67
Entre axe L <sub>2</sub>	568 mm
Largeur	22 mm

Longueur totale $L_3$	588 mm
Course maximale tête de mesure $L_1$	430 mm
Précision de mesure (20°)	5 $\mu\text{m}$
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur câble	3,5 m
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Méetrologie	numérique
Type de produit	Règles de mesure linéaire

---

## Accessoires

Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 2	499356 2
Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 3	499356 3