

Mitutoyo**Règles de mesure linéaire, Longueur de mesure effective L₀: 800mm**

Données de commande

N° commande	499241 800
GTIN	4550501371551
Classe d'article	44D

Description

Exécution:

- Avec système de mesure absolu.
- La position en cours s'affiche après la mise en marche, ce qui rend superflue la définition fastidieuse de points de référence.
- Montage et installation aisés.
- Résistant à l'eau, à l'huile et aux poussières grâce à l'induction électromagnétique.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un calcul et un positionnement précis de réglages axiaux, p. ex. fraiseuses, tours, tables de positionnement ou instruments de mesure. Convient également pour l'adaptation de machines-outils à l'affichage numérique.

Remarque(s):

Uniquement en association avec l'afficheur 499356.

Description technique

Longueur câble	3,5 m
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Entre axe L ₂	978 mm
Longueur de mesure effective L ₀	800 mm

Précision de mesure (20°)	7 µm
Indice de protection IP	IP 67
Course maximale tête de mesure L ₁	840 mm
Longueur totale L ₃	998 mm
Largeur	22 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métriologie	numérique
Type de produit	Règles de mesure linéaire

Accessoires

Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 2	499356 2
Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 3	499356 3