



Scies sauteuses sans fil, Type: 71360561



Données de commande

N° commande	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Scies sauteuses robustes et universelles avec carter d'engrenage métallique et protection contre la surcharge. Scie sauteuse sans fil, pour le métal et le bois. Contrôle optimal grâce à la poignée étroite pour des coupes précises. La vitesse de rotation et le mouvement pendulaire sont réglables.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073808 – 073840.

Description technique

Poids	2,1 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Puissance de sciage max. acier	12 mm
Réglage pour coupes biaisées	oui
Changement d'outil sans outil	oui
Particularité	Petite poignée

Mouvement pendulaire	4x
Forme	Forme droite
Puissance de sciage max. bois	150 mm
Référence fabricant	F-IRON Jig 26 AS
Vibrations maximales suivant EN	8,1 m/s ²
Cadence	700 - 3000 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Scies