



Scie circulaire sans fil, Type: 71360461



Données de commande

N° commande	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Scie circulaire électroportative compacte sans fil pour des coupes à froid précises et rapides dans les tôles, les tubes et les profilés jusqu'à une profondeur de coupe de 57 mm.

- **Réglage manuel de la vitesse de rotation.**
- **Grand collecteur de copeaux.**
- **Interrupteur "homme mort", protection anti-redémarrage et coupure en cas de surchauffe.**

Livraison:

Avec lame de scie circulaire, collecteur de copeaux et L-BOXX. Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et kits de base adaptés, voir à partir des codes art. 073814 et 073839.

Kits de base batterie adaptés, voir codes art. 073863 - 073867.

Description technique

Poids	3,05 kg
Profondeur de coupe max. 90°	57 mm
Ø lame de scie	150 mm
Vitesse de rotation max.	2800 min ⁻¹

Tension de la batterie	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Exécution	Scie circulaire à métaux
Référence fabricant	F-IRONCut57AS
Ø alésage lame de scie	20 mm
Type de produit	scie