

Garant UNILINE

**ESD-CLEANING Wall à roulettes, Type: M****Données de commande**

N° commande	972890 M
GTIN	4067263126126
Classe d'article	9GD

**Description****Exécution:**

Colonne à double paroi très robuste en tôle d'acier, panneaux perforés utilisables des deux côtés  
□ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports easyFix. La plaque de base robuste facilite l'installation et le déplacement.

**Roues conductrices électriques** avec 4 roues directrices Ø 125 mm, dont 2 avec blocage.

**Norme:**

DIN EN 61340-5-1

**Livraison:**

ESD UNI Wall mobile; poubelle à matières recyclables ESD easyBin 972910 réf. 25; bac de rangement ouvert ESD 972321 réf. AB1 avec support de bacs easyFix; porte-outils 90° easyFix, long. 100 mm; porte-outils double 45° easyFix, long. 100 mm; porte-bouteilles/canettes easyFix, Ø intérieur 90 mm.

**Coloris:**

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD. Non configurable.**

**Description technique**

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Ø roue	125 mm

Profondeur	750 mm
Hauteur	2067 mm
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Poids	69 kg
Largeur utile	600 mm
Largeur	600 mm
Charge admissible	75 kg
Série	Cleaning Wall
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Stations de nettoyage

## Accessoires

Bac de rangement ouvert ESD Type AB1	972321 AB1
Poubelle à matières recyclables ESD easyBin Volume 25 l	972910 25