

Garant GRIDLINE

**Armoire roulante ESD pour tiroirs, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs:
685/0****Données de commande**

N° commande	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils **conductrice ESD**, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices **conductrices** montées sur roulements à billes Ø 125 mm, roues directrices avec blocage. Avec rebord sur 4 côtés. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Pour équipement avec des tiroirs 26×24G 972455.

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

Remarque(s):

- **Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**
- **Mise à la terre via les roues.**

Description technique

Hauteur	685 mm
Mise à la terre	Mise à la terre via les roues
Caisson supérieur ouvert	non

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur utile	400 mm
Ø roue	125 mm
Équipement ESD	oui
Charge admissible max.	600 kg
Profondeur	700 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Avec rebord	oui
Composants non conducteurs ESD	Toutes les pièces en plastique
Largeur	750 mm
Poids	55 kg
Hauteur utile caisson de tiroirs	400 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoire roulante

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------