

Garant GRIDLINE

**Armoire roulante ESD pour tiroirs, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs:  
985/0****Données de commande**

N° commande	972447 985/0
GTIN	4067263124993
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils **conductrice ESD**, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices **conductrices** montées sur roulements à billes Ø 125 mm, roues directrices avec blocage. Avec rebord sur 4 côtés. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Pour équipement avec des tiroirs 26×24G 972455.

**Coloris:**

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

**Remarque(s):**

- **Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**
- **Mise à la terre via les roues.**

**Description technique**

Équipement ESD	oui
Caisson supérieur ouvert	non

Ø roue	125 mm
Composants non conducteurs ESD	Toutes les pièces en plastique
Hauteur utile caisson de tiroirs	700 mm
Charge admissible max.	600 kg
Hauteur	985 mm
Largeur	750 mm
Mise à la terre	Mise à la terre via les roues
Poids	65 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Avec rebord	oui
Hauteur utile	700 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Profondeur	700 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoire roulante

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------