

Garant GRIDLINE

**Caisson d'armoire à outils ESD pour tiroirs, 26×24G, Hauteur: 900mm****Données de commande**

N° commande	972450 900
GTIN	4067263126225
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Caisson d'armoire à outils en 30×28G, **conducteur ESD** suivant DIN EN 61340-5-1, pour tiroirs 26×24G. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs adaptés, voir code art. 972453.

**Avec câble de mise à la terre ESD.**

**Coloris:**

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Remarque(s):**

- **Lors de l'équipement du caisson d'armoire à outils avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales soit égale à la hauteur utile de l'armoire.**
- **Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**

**Description technique**

Largeur	750 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui

Poids	41 kg
Équipement ESD	oui
Composants non conducteurs ESD	Toutes les pièces en plastique
Profondeur	700 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur en G	28
Mise à la terre	Connexion de masse au boîtier
Charge admissible max.	4000 kg
Largeur en G	30
Avec câble de mise à la terre ESD	oui
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×24G
Type de produit	Caissons d'armoires à outils

---

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------