

Garant GRIDLINE

Caisson d'armoire à outils ESD pour tiroirs, 26×24G, Hauteur: 800mm**Données de commande**

N° commande	972450 800
GTIN	4067263126263
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Caisson d'armoire à outils en 30×28G, **conducteur ESD** suivant DIN EN 61340-5-1, pour tiroirs 26×24G. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs adaptés, voir code art. 972453.

Avec câble de mise à la terre ESD.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

- **Lors de l'équipement du caisson d'armoire à outils avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales soit égale à la hauteur utile de l'armoire.**
- **Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**

Description technique

Hauteur	800 mm
Largeur en G	30
Profondeur	700 mm

Avec câble de mise à la terre ESD	oui
Profondeur en G	28
Équipement ESD	oui
Composants non conducteurs ESD	Toutes les pièces en plastique
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Poids	38 kg
Mise à la terre	Connexion de masse au boîtier
Largeur	750 mm
Charge admissible max.	4000 kg
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×24G
Type de produit	Caissons d'armoires à outils

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------