

Garant GRIDLINE

**Caisson d'armoire à outils ESD pour tiroirs, 26×24G, Hauteur: 1500mm****Données de commande**

N° commande	972450 1500
GTIN	4067263126256
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Caisson d'armoire à outils en 30×28G, **conducteur ESD** suivant DIN EN 61340-5-1, pour tiroirs 26×24G. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs adaptés, voir code art. 972453.

**Avec câble de mise à la terre ESD.**

**Coloris:**

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Remarque(s):**

- **Lors de l'équipement du caisson d'armoire à outils avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales soit égale à la hauteur utile de l'armoire.**
- **Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**

**Description technique**

Hauteur	1500 mm
Profondeur en G	28
Avec câble de mise à la terre ESD	oui

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Mise à la terre	Connexion de masse au boîtier
Profondeur	700 mm
Composants non conducteurs ESD	Toutes les pièces en plastique
Charge admissible max.	4000 kg
Poids	57 kg
Équipement ESD	oui
Largeur	750 mm
Largeur en G	30
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×24G
Type de produit	Caissons d'armoires à outils

---

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------