

Garant GRIDLINE

**Tiroir ESD 50 kg, 26×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 200mm****Données de commande**

N° commande	972453 200
GTIN	4067263126331
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Charge admissible 50 kg.

**Livraison:**

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Description technique**

Largeur utile en G	26
Largeur utile	650 mm
Profondeur utile	600 mm
Hauteur utile	175 mm
Surface utile de tiroir en G	26×24
Domaine d'utilisation	armoires à outils
Poids	18 kg
Profondeur utile en G	24
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg

Hauteur frontale	200 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×24G
Type de produit	Tiroir