

Garant GRIDLINE

Tiroir ESD, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 50mm**Données de commande**

N° commande	972473 50
GTIN	4067263126409
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 50 kg.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir et façades gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Description technique

Profondeur utile	600 mm
Largeur utile en G	36
Profondeur utile en G	24
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Largeur utile	900 mm
Poids	14 kg
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Domaine d'utilisation	armoires à outils
Hauteur frontale	50 mm
Surface utile de tiroir en G	36×24

Hauteur utile	25 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×24G
Type de produit	Tiroir