

Garant GRIDLINE

Tiroir ESD, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 300mm**Données de commande**

N° commande	972473 300
GTIN	4067263126478
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 50 kg.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir et façades gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Description technique

Largeur utile	900 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Largeur utile en G	36
Domaine d'utilisation	armoire à outils
Profondeur utile en G	24
Poids	26 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Surface utile de tiroir en G	36×24

Profondeur utile	600 mm
Hauteur utile	275 mm
Hauteur frontale	300 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×24G
Type de produit	Tiroir